

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.11/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.11/16-12
GTIN	4062406047351
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 42,862 mm  
Gesamtlänge L: 220 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 40,85 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	2,117 mm
Gänge pro Zoll	12
Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	107,15 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	29 mm

Gesamtlänge L	220 mm
Kernloch-Ø	40,85 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	42,86 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer