

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.5/8-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.5/8-14
GTIN	4062406047283
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 41,275 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D_s: 32 mm

Schaft-Vierkant □: 24 mm

Kernloch-Ø: 39,5 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Gewindetiefe	103,19 mm

Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	39,5 mm
Gewinde-Ø	41,275 mm
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.5/8-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer