

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.9/16-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 1.9/16-18
GTIN	4062406044961
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 39,688 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 32 mm
Schaft-Vierkant □: 24 mm
Kernloch-Ø: 38,55 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	39,688 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gänge pro Zoll	18
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindetiefe	99,22 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm

Schaft-Ø D _s	32 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	38,55 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	1.9/16-18 UNEF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer