

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/8-6****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 1.3/8-6
GTIN	4062406044800
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 6
Gewinde-Ø: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 30,6 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	6
Schaft-Ø D _s	28 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	34,925 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	30,6 mm
Anzahl Spannuten	4

Gewindetiefe	87,31 mm
Gewindesteigung	4,233 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	1.3/8-6 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer