

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/8-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.1/8-12
GTIN	4062406046750
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 28,575 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant □: 18 mm
Kernloch-Ø: 26,5 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	12
Gewindetiefe	71,44 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Kernloch-Ø	26,5 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm

Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	28,575 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1.1/8-12 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer