

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
NO.12-40**

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 NO.12-40
GTIN	4062406041199
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 40
 Gewinde-Ø: 5,486 mm
 Gesamtlänge L: 80 mm
 Schaft-Ø D_s: 6 mm
 Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
 Kernloch-Ø: 4,9 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindetiefe	16,47 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	4,9 mm

Gänge pro Zoll	40
Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,635 mm
Gewinde-Ø	5,49 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	12-40 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer