

Garant
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-8

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 2-8
GTIN	4062406043186
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 8
 Gewinde-Ø: 50,8 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 47,8 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	47,8 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	101,6 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm

Gewindesteigung	3,175 mm
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	8
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer