

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/4-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.3/4-12
GTIN	4062406042936
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 44,45 mm  
 Gesamtlänge L: 220 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schaft-Vierkant □: 29 mm  
 Kernloch-Ø: 42,4 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Gänge pro Zoll	12
Schaft-Vierkant □	29 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	44,45 mm
Gewindetiefe	88,9 mm

Kernloch-Ø	42,4 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/4-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer