

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.3/16-20
GTIN	4062406046798
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 30,162 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 22 mm

Schaft-Vierkant □: 18 mm

Kernloch-Ø: 28,97 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,27 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	75,4 mm
Gänge pro Zoll	20

Kernloch-Ø	28,97 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	30,162 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	22 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer