

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/16-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 5/16-27
GTIN	4062406045852
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 27
Gewinde-Ø: 7,938 mm
Gesamtlänge L: 90 mm
Schaft-Ø D_s: 8 mm
Schaft-Vierkant □: 6,2 mm
Kernloch-Ø: 7,1 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	19,85 mm
Kernloch-Ø	7,1 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Gänge pro Zoll	27
Gewinde-Ø	7,938 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	90 mm
Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	5/16-27 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer