

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/8-24****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130041 5/8-24 |
| GTIN          | 4062406046224 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 24  
Gewinde-Ø: 15,875 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 15 mm

**Technische Beschreibung**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Schaft-Vierkant □ | 9 mm    |
| Norm              | DIN 376 |
| Anzahl Spannuten  | 3       |
| Gänge pro Zoll    | 24      |
| Kernloch-Ø        | 15 mm   |
| Schneidstoff      | HSS E   |
| Gewindetiefe      | 39,7 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gewinde-Ø                  | 15,875 mm   |
| Anzahl Schneiden Z         | 3   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 12 mm   |
| Gewindesteigung            | 1,058 mm  |
| Gesamtlänge L              | 110 mm  |
| Gewindeart                 | UNEF-LH   |
| Gewindegröße               | 5/8-24 UNEF LH  |
| Beschichtung               | unbeschichtet   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse             | 1B  |
| Toleranzklasse             | 2B  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse             | 3B  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | links   |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |