

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/16-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 1.3/16-16
GTIN	4062406049041
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 30,162 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 22 mm
 Schaft-Vierkant □: 18 mm
 Kernloch-Ø: 28,7 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	18 mm
Gewindetiefe	75,4 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Ø D _s	22 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	4

Gewinde-Ø	30,162 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	180 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	28,7 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.3/16-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer