

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/16-48

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 5/16-48
GTIN	4062406045814
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 48
 Gewinde-Ø: 7,938 mm
 Gesamtlänge L: 90 mm
 Schaft-Ø D_s: 8 mm
 Schaft-Vierkant □: 6,2 mm
 Kernloch-Ø: 7,5 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Gewindesteigung	0,529 mm
Gewinde-Ø	7,938 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gewindetiefe	19,85 mm
Kernloch-Ø	7,5 mm

Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	90 mm
Gänge pro Zoll	48
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	5/16-48 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer