

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:  
15/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 15/16-20
GTIN	4062406042059
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 20  
Gewinde-Ø: 23,812 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 22,7 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	47,64 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewinde-Ø	23,812 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kernloch-Ø	22,7 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	15/16-20 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer