

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-14

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 14
 Gewinde-Ø: 11,112 mm
 Gesamtlänge L: 110 mm
 Schaft-Ø D_s: 9 mm
 Schaft-Vierkant □: 7 mm
 Kernloch-Ø: 9,3 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	9,3 mm
Gewindetiefe	27,78 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Spannuten	3

Gewinde-Ø	11,112 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	7/16-14 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer