

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.12-24

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 NO.12-24
GTIN	4062406045715
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 24
 Gewinde-Ø: 5,486 mm
 Gesamtlänge L: 80 mm
 Schaft-Ø D_s: 6 mm
 Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
 Kernloch-Ø: 4,47 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Kernloch-Ø	4,47 mm
Gewindesteigung	1,058 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	24
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	5,486 mm
Gewindetiefe	13,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	12-24 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer