

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 15/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 15/16-20
GTIN	4062406044299
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 20  
Gewinde-Ø: 23,812 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 22,7 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	160 mm
Kernloch-Ø	22,7 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	59,53 mm

Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewinde-Ø	23,812 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindesteigung	1,27 mm
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	15/16-20 UNEF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer