

Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.4-40



Bestelldaten

Bestellnummer	130041 NO.4-40
GTIN	4062406045517
Artikelklasse	10N

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage Mindestbestellmenge: Stück 25

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC-LH Schneidstoff: HSS E Norm: DIN 371 Gänge pro Zoll: 40 Gewinde-Ø: 2,845 mm Gesamtlänge L: 56 mm Schaft-Ø D₅: 3,5 mm Schaft-Vierkant □: 2,7 mm Kernloch-Ø: 2,27 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gänge pro Zoll	40
Gewindetiefe	7,1 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	2,845 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	56 mm

HSS E
2,7 mm
3
0,635 mm
2,27 mm
UNC-LH
4-40 UNC LH
unbeschichtet
60 Grad
ASME B1.1
1B
2B
2B +0,05
2B +0,10
2B +0,20
3B
С
Zylinderschaft mit h9
nein
bis 2,5×D bei Grundloch
links
Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
ohne
Gewindebohrer