

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 9/16-24
GTIN	4062406048396
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 24
Gewinde-Ø: 14,288 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 13,4 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1,058 mm
Kernloch-Ø	13,4 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewinde-Ø	14,288 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schneidstoff	HSS E

Gänge pro Zoll	24
Schaft-Ø D _s	11 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	35,72 mm
Gewindeart	UNEF
Gewindegröße	9/16-24 UNEF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer