

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 2-16
GTIN	4062406049867
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 50,8 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 49,3 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	16
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,588 mm
Kernloch-Ø	49,3 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	4

Gewindetiefe	127 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UN
Gewindegröße	2-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer