

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/4-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 3/4-24
GTIN	4062406044107
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 24  
Gewinde-Ø: 19,05 mm  
Gesamtlänge L: 125 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Schaft-Vierkant □: 11 mm  
Kernloch-Ø: 18,1 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	19,05 mm
Anzahl Spannuten	4
Gänge pro Zoll	24
Gewindesteigung	1,058 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindetiefe	47,63 mm
Gesamtlänge L	125 mm

Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	18,1 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	3/4-24 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer