

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-24****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130040 7/8-24 |
| GTIN | 4062406044213 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 24
Gewinde-Ø: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 21,2 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Gewindesteigung | 1,058 mm |
| Gewinde-Ø | 22,225 mm |
| Schaft-Ø D _s | 18 mm |
| Kernloch-Ø | 21,2 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Schneidstoff | HSS E |

| | |
|--|---|
| Gewindetiefe | 55,56 mm |
| Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/> | 14,5 mm |
| Gesamtlänge L | 140 mm |
| Gänge pro Zoll | 24 |
| Anzahl Spannuten | 4 |
| Gewindeart | UNS |
| Gewindegröße | 7/8-24 UNS |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch |
| Schneidrichtung | rechts |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |