

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.4-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 NO.4-40
GTIN	4062406043278
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 40
Gewinde-Ø: 2,845 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,27 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Norm	DIN 371
Kernloch-Ø	2,27 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Schneidstoff	HSS E

Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	7,1 mm
Gänge pro Zoll	40
Gesamtlänge L	56 mm
Gewinde-Ø	2,845 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	4-40 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer