

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 5/8-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 5/8-27
GTIN	4062406048457
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 27
Gewinde-Ø: 15,875 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 15 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	27
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindetiefe	39,7 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Gesamtlänge L	110 mm

Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	15,875 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Kernloch-Ø	15 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	5/8-27 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer