

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/4-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.1/4-18
GTIN	4062406046859
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 18  
Gewinde-Ø: 31,75 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schaft-Vierkant □: 20 mm  
Kernloch-Ø: 30,55 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	1,411 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	18
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kernloch-Ø	30,55 mm
Gewinde-Ø	31,75 mm
Gewindetiefe	79,38 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	1.1/4-18 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer