

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2-4,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gewinde-Ø: 50,8 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 45,03 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	32 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	250 mm
Gewinde-Ø	50,8 mm
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	127 mm

Kernloch-Ø	45,03 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewindesteigung	5,644 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	2-4,5 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer