

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.5/8-16
GTIN	4062406051754
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 41,275 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 32 mm
Schaft-Vierkant □: 24 mm
Kernloch-Ø: 39,8 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	39,8 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Vierkant □	24 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376

Gewinde-Ø	41,275 mm
Gewindetiefe	103,19 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.5/8-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer