

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/16-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 33,338 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schaft-Vierkant □: 22 mm  
Kernloch-Ø: 31,3 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	83,3 mm
Gewinde-Ø	33,338 mm
Gänge pro Zoll	12
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gesamtlänge L	200 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	31,3 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.5/16-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer