

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/4-56****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1/4-56
GTIN	4062406045722
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 56
Gewinde-Ø: 6,35 mm
Gesamtlänge L: 80 mm
Schaft-Ø D_s: 7 mm
Schaft-Vierkant □: 5,5 mm
Kernloch-Ø: 5,95 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,454 mm
Gänge pro Zoll	56
Schaft-Ø D _s	7 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	6,35 mm
Schneidstoff	HSS E

Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	5,95 mm
Gewindetiefe	15,9 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/4-56 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer