

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 3/8-32
GTIN	4062406050399
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNEF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 32  
Gewinde-Ø: 9,525 mm  
Gesamtlänge L: 100 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schaft-Vierkant □: 8 mm  
Kernloch-Ø: 8,85 mm

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	8,85 mm
Gewindetiefe	23,83 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	8 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm

Gänge pro Zoll	32
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	3/8-32 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer