

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/4-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1/4-20
GTIN	4062406045807
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 6,35 mm
Gesamtlänge L: 80 mm
Schaft-Ø D_s: 7 mm
Schaft-Vierkant □: 5,5 mm
Kernloch-Ø: 5,11 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindesteigung	1,27 mm
Gewindetiefe	15,9 mm
Gesamtlänge L	80 mm

Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	5,11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	7 mm
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1/4-20 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer