

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.1/4-12
GTIN	4062406046880
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNF-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 12

Gewinde-Ø: 31,75 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 25 mm

Schaft-Vierkant □: 20 mm

Kernloch-Ø: 29,5 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	12
Gewindetiefe	79,38 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	31,75 mm
Kernloch-Ø	29,5 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1.1/4-12 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer