

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/16-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.3/16-12
GTIN	4062406046811
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 30,162 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Schaft-Vierkant □: 18 mm  
 Kernloch-Ø: 28,2 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	2,117 mm
Gewinde-Ø	30,162 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gewindetiefe	75,4 mm
Gänge pro Zoll	12
Anzahl Spannuten	4

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	18 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	28,2 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer