

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-14****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130046 1.3/8-14 |
| GTIN | 4067263102823 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 33,3 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|---------|
| Schneidstoff | HSS E |
| Gänge pro Zoll | 14 |
| Schaft-Vierkant □ | 22 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gesamtlänge L | 200 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Schaft-Ø D _s | 28 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Gewindetiefe | 87,31 mm |
| Gewindesteigung | 1,814 mm |
| Gewinde-Ø | 34,925 mm |
| Kernloch-Ø | 33,3 mm |
| Anzahl Spannuten | 4 |
| Gewindeart | UNS-LH |
| Gewindegröße | 1.3/8-14 UNS LH |
| Beschichtung | TiN |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |