

Garant
Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/8-8

Bestelldaten

Bestellnummer	130050 3.3/8-8
GTIN	4062406052782
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 8
 Gewinde-Ø: 85,725 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 82,7 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	8
Gewindetiefe	128,59 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm

Gewinde-Ø	85,725 mm
Kernloch-Ø	82,7 mm
Anzahl Spannuten	10
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3.3/8-8 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer