

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 3.1/8-8
GTIN	4062406052690
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 79,375 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 76,4 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	76,4 mm
Anzahl Spannuten	8
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gewindesteigung	3,175 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm

Gewindetiefe	119 mm
Gänge pro Zoll	8
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	79,375 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3.1/8-8 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer