

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 9/16-12****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130046 9/16-12 |
| GTIN          | 4062406050689  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 2  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNC-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 14,288 mm  
Gesamtlänge L: 110 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Schaft-Vierkant □: 9 mm  
Kernloch-Ø: 12,15 mm

**Technische Beschreibung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Gewinde-Ø        | 14,288 mm |
| Schneidstoff     | HSS E     |
| Gewindetiefe     | 35,72 mm  |
| Gänge pro Zoll   | 12        |
| Norm             | DIN 376   |
| Anzahl Spannuten | 3         |
| Gewindesteigung  | 2,117 mm  |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kernloch-Ø                 | 12,15 mm                                                  |
| Schaft-Vierkant □          | 9 mm                                                      |
| Anzahl Schneiden Z         | 3                                                         |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>    | 11 mm                                                     |
| Gesamtlänge L              | 110 mm                                                    |
| Gewindeart                 | UNC-LH                                                    |
| Gewindegröße               | 9/16-12 UNC LH                                            |
| Beschichtung               | TiN                                                       |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1                                                 |
| Toleranzklasse             | 1B                                                        |
| Toleranzklasse             | 2B                                                        |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05                                                  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10                                                  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20                                                  |
| Toleranzklasse             | 3B                                                        |
| Anschnittform              | C                                                         |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein                                                      |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | links                                                     |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne                                                      |
| Produktart                 | Gewindebohrer                                             |