

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.1-64****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.1-64
GTIN	4062406049935
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 25  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNC-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 64  
Gewinde-Ø: 1,854 mm  
Gesamtlänge L: 45 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm  
Kernloch-Ø: 1,5 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	0,399 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewinde-Ø	1,854 mm
Kernloch-Ø	1,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371

Gesamtlänge L	45 mm
Gänge pro Zoll	64
Gewindetiefe	4,635 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1-64 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer