

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/16-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 7/16-28
GTIN	4062406050467
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 28
Gewinde-Ø: 11,112 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 9 mm
Schaft-Vierkant □: 7 mm
Kernloch-Ø: 10,35 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,907 mm
Gewindetiefe	27,78 mm
Kernloch-Ø	10,35 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm

Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	110 mm
Gewinde-Ø	11,112 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	28
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	7/16-28 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer