

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.4-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.4-40
GTIN	4062406049997
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 40
Gewinde-Ø: 2,845 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,27 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	2,27 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	2,845 mm
Norm	DIN 371

Gänge pro Zoll	40
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gewindetiefe	7,1 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	4-40 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer