

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 3.3/4-18
GTIN	4062406052898
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 18

Gewinde-Ø: 95,25 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 94 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	95,25 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	10
Gänge pro Zoll	18
Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	94 mm
Gewindesteigung	1,411 mm

Gewindetiefe	142,88 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaft-Ø D _s	56 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	3.3/4-18 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer