

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.5/16-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 1.5/16-8
GTIN	4062406049201
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 33,338 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 30,3 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	22 mm
Schaft-Ø D _s	28 mm
Gewindetiefe	83,3 mm
Gewinde-Ø	33,338 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	200 mm
Gänge pro Zoll	8

Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	30,3 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.5/16-8 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer