

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.10-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.10-28
GTIN	4062406050115
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 28
Gewinde-Ø: 4,826 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 3,95 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	4,826 mm
Kernloch-Ø	3,95 mm
Gänge pro Zoll	28
Gewindetiefe	12,1 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Gewindesteigung	0,907 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-28 UNS LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer