

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-27****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130041 7/8-27 |
| GTIN          | 4062406046446 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 27  
Gewinde-Ø: 22,225 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 21,4 mm

**Technische Beschreibung**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Gewinde-Ø               | 22,225 mm |
| Norm                    | DIN 376   |
| Schaft-Vierkant □       | 14,5 mm   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm     |
| Anzahl Schneiden Z      | 4         |
| Gänge pro Zoll          | 27        |
| Gewindetiefe            | 55,56 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gesamtlänge L              | 140 mm  |
| Schneidstoff               | HSS E   |
| Gewindesteigung            | 0,94 mm   |
| Anzahl Spannuten           | 4   |
| Kernloch-Ø                 | 21,4 mm   |
| Gewindeart                 | UNS-LH  |
| Gewindegröße               | 7/8-27 UNS LH   |
| Beschichtung               | unbeschichtet   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse             | 1B  |
| Toleranzklasse             | 2B  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse             | 3B  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | links   |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |