

Garant
Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.1/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130050 4.1/4-10
GTIN	4062406053109
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 107,95 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 105,6 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	10
Gewindetiefe	161,925 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Anzahl Spannuten	12
Gewinde-Ø	107,95 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindesteigung	2,54 mm

Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	105,6 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	4.1/4-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer