

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.1-64

Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130041 NO.1-64 |
| GTIN | 4062406045456 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 25
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 64
 Gewinde-Ø: 1,854 mm
 Gesamtlänge L: 45 mm
 Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
 Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
 Kernloch-Ø: 1,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------|
| Schaft-Ø D _s | 2,8 mm |
| Gewindetiefe | 4,635 mm |
| Gewinde-Ø | 1,854 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Gänge pro Zoll | 64 |
| Kernloch-Ø | 1,5 mm |
| Gewindesteigung | 0,399 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Schneidstoff | HSS E |
| Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm |
| Gesamtlänge L | 45 mm |
| Anzahl Spannuten | 2 |
| Gewindeart | UNC-LH |
| Gewindegröße | 1-64 UNC LH |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |