

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 2-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130045 2-12
GTIN	4062406049881
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 50,8 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 48,8 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	127 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Kernloch-Ø	48,8 mm
Gänge pro Zoll	12
Schneidstoff	HSS E

Gesamtlänge L	250 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	50,8 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN
Gewindegröße	2-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer