

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.7/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.7/8-16
GTIN	4062406054090
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 98,425 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 96,9 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	147,64 mm
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewinde-Ø	98,425 mm
Kernloch-Ø	96,9 mm
Gesamtlänge L	180 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	44 mm
Anzahl Spannuten	10
Anzahl Schneiden Z	10
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.7/8-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer