

Garant
Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 5-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130055 5-10
GTIN	4062406055547
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 127 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 124,7 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	44 mm
Gänge pro Zoll	10
Gewindetiefe	190,5 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Kernloch-Ø	124,7 mm
Anzahl Spannuten	12
Gesamtlänge L	180 mm
Schneidstoff	HSS

Anzahl Schneiden Z	12
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewinde-Ø	127 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	5-10 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer