

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/16-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 1.1/16-16
GTIN	4062406051150
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 26,988 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 20 mm
 Schaft-Vierkant □: 16 mm
 Kernloch-Ø: 25,5 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	16 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Gewindetiefe	67,5 mm
Gewinde-Ø	26,99 mm

Kernloch-Ø	25,5 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/16-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer